


## Thurmetall Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1005 x 695 mm, 9 Schublade(n), Verschießbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 526263



THURMETALL



## Thurmetall Schubladenschrank

### mit 75 kg Schubladentraglast

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1005 x 695 mm
- 9 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Mit Griffleiste
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 100 %
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Schubladen mit Farbleitsystem
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung















- GS- und TÜV-geprüft
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details





Möbeltyp	Schrank	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszug Schublade	100 %
Material	Stahl	Höhenverstellraster Schublade	25 mm
Höhe	1000 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Breite	1005 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Tiefe	695 mm	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schrank Ausstattung	Schubladen	abschließbar	ja
Schubladen Anzahl	9 Stück	Schließsystem	Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe	2x75 mm/6x100 mm/1x150 mm	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 75 mm	2 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 100 mm	6 Stück	fahrbar	nein
Fronthöhe 150 mm	1 Stück	Garantie	5 Jahre
Schubladentraglast	75 kg	Zertifizierung	GS // TÜV
Einteilungsraster längs	50 mm	Gewicht	144 kg
Einteilungsraster quer	30 mm		

## Zubehör

501093		Trennwand, 3 Längsteiler + 4 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 900 mm
501109		Trennwand, 6 Längsteiler + 14 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm
501110		Trennwand, 6 Längsteiler + 14 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 900 mm
501111		Trennwand, 6 Längsteiler + 14 Trennbleche, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 150 mm, Breite 900 mm
501147		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 42 Kästen, 30 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm
501148		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 42 Kästen, 30 x BxT 100x100 mm, 12 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 900 mm
501160		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 27 Kästen, 27 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 75 mm, Breite 900 mm
501161		Einsatzkasten-Set, bestehend aus 27 Kästen, 27 x BxT 100x200 mm, passend für Schubladenbreite 900 mm, Fronthöhe 100 / 125 mm, Breite 900 mm
501168		Schaumgummieinlage, passend für Schubladenbreite 900 mm, Breite 900 mm, In schwarz

501172		Anti-Rutschmatte, passend für Schubladenbreite 900 mm, Breite x Tiefe 900 x 400 mm, Stärke 5 mm, In anthrazit
532138		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 30 mm
532139		Beschriftungsleiste, Für Schubladenschrank, Breite 50 mm

### Dazu passt auch ...

147357		Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt
194847		Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
974176		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot