


# MarCal 16 FN. Tolómérő skálás kijelzővel


- Nóniusz és sínes osztás a tükrözésmentes leolvasáshoz, matt krómozott
- Rögzítőcsavar, fent
- Mérőfelületek rozsdamentes acélból, edzett
- Mérőélek belső méréshez
- Csúszkák és sínek anyaga edzett, rozsdamentes
- Lépcső (különbség) mérés
- Megemelt vezetőpályák a mérőléc védelméért
- **Szállítási terjedelem:**  
Menettáblázat, Tok



## Műszaki adatok


Rendelési sz.	Terméktípus	Méréstartomány	Nóniusz érték	Nóniusz érték	Hibahatár	Szabvány	Mélységmérő
		mm	mm	inch	mm		
4100400	16 FN	0 – 150	0,05	1/128"	0,05	DIN 862	szögletes
4100401	16 FN	0 – 200	0,05	1/128"	0,05	DIN 862	szögletes
4100402	16 FN	0 – 300	0,05	1/128"	0,05	DIN 862	szögletes
4100420	16 FN	0 – 150	0,05		0,05	DIN 862	szögletes
4100421	16 FN	0 – 200	0,05		0,05	DIN 862	szögletes
4100422	16 FN	0 – 300	0,05		0,05	DIN 862	szögletes

Rendelési sz.	a	c	d	e	f	b
	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4100400	10	16	228	16	3,8	40
4100401	14	19	290	17	3,8	50
4100402	16	23	404	20	4,8	64
4100420	10	16	228	16	3,8	40
4100421	14	19	290	17	3,8	50
4100422	16	23	404	20	4,8	64



## Tartozékok

Rendelési sz.	Termékmegnevezés	Terméktípus
4100302	Táska 150 mm méréstartományhoz	
4102020	Mélységmérő híd (75 x 7 mm)	16 Em



16 Em