

HISENSE

RF632N4WFE




295 kWh/annum



149 L



336 L



38 dB

ABC D

2019/2016

Produktdatenblatt

Delegierte Verordnung (EU) 2019/2016 der Kommission, COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2021/340

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: HISENSE

Anschrift des Lieferanten (b): Partizanska 12, 3320 Velenje, S

Modellkennung: RF632N4WFE

Art des Kühlgeräts Kühl-Gefriergerät

Geräuscharmes Gerät	Nein	Typ	freistehend
Weinlagerschrank	Nein	Anderes Kühlgerät	Ja

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert	
Gesamt- abmessungen (in Millimeter)	Höhe	2000	Gesamt-rauminhalt (in dm ³ oder l)	485
	Breite	700		
	Tiefe	694		
EEI	100	Energieeffizienzklasse	E	
Luftschallemissionen (a) (in dB(A) re 1 pW)	38	Luftschallemissionsklasse (a)	C	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	295	Klimaklasse	gemäßigte Zone, erweiterte gemäßigte Zone, subtropische Zone, tropische Zone	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter

Fachtyp	Fachparameter und -werte				
	Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatur-einstellung für eine optimierte Lebensmittel-lagerung (in °C)	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrosterart (automatische Entfrosterung = A, manuelle Entfrosterung = M)	
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	
Kellerfach	Nein	-	-	-	
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	336,0	+4	A	
Kaltlagerfach	Nein	-	-	-	
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	
Ein-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	
Vier-Sterne-Fach	Ja	149,0	18	11,0	A
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	
Fach mit variabler Temperatur	Nein	-	-	-	

Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion Ja

Lichtquellenparameter (a) (b):

Art der Lichtquelle	Verwendete Beleuchtungstechnologie: LED
Energieeffizienzklasse	G

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie (b): 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Herstellers, auf der die Informationen gemäß Nummer 4 Buchstabe a des Anhangs der Verordnung (EU) 2019/2016 der Kommission (a) (b) zu finden sind: <http://global.hisense.com/>