

Artikelnummer: 131455

Kurzbeschreibung: Platformladder, vrij verrijdbaar, tweezijdig, Treden beuken, m. 6, 56 kg

Langbeschreibung: Platformladder, vrij verrijdbaar, tweezijdig, treden beuken: De verrijdbare platformladder uit de "Multicolor" serie is voorzien van gepoedercoate lichtstalen staven met ronde randen en 2 paar grote remrollen, die de platformladder automatisch afremmen tijdens het klimmen. De ladder garandeert een hoge stabiliteit door de 3-zijdige platformlijst met knie- en plintleuning. De reling en het beslag zijn gegalvaniseerd. De platformladder kan aan beide zijden worden beklommen en is verkrijgbaar met houten treden en platform.

- Platformformaat (B/L): 600 x 800 mm
- Broodjesdiameter: 125 mm
- Stapdiepte: 145 mm
- Afstand tussen de stappen: 240 mm (verticaal)
- Stijgingshoek: 60-°
- Trappen en platform van hout: materiaal beuken en multiplex, met slipvaste groeven, bijzonder geschikt voor binnenopbergstechniek.

