

Artikelnummer: 156801

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8162, in hoogte verstelbaar, 4 schuifladen, B 2000 x D 700 x H 840 - 1040 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8162, in hoogte verstelbaar, 4 schuifladen, B 750 tot 2000 mm: De werkbank uit de Serie 8162 biedt in totaal vier laden in dit model. De werkbank van de serie 8162 is in hoogte verstelbaar en verkrijgbaar in breedtes van 750 tot 2000 mm. De werkbank van de serie 8162 biedt in deze uitvoering twee 120 mm hoge laden en twee 150 mm hoge laden. Elke lade heeft een draagvermogen van 100 kg en kan tot 90 procent worden uitgetrokken. De framevoeten van stalen buis Profi I zijn verstelbaar van 840 mm tot 1040 mm hoogte. Verkrijgbaar in breedtes van 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm of 2000 mm, de werkbank heeft een 40 mm dik werkblad. Hun vaste beukenhouten oppervlak is al gemalen en geolied. Onder het werkblad bevindt zich ook een 4-zijdig draagframe. De werkbank van de serie 8162 draagt een oppervlaktebelasting van 1250 kg en wordt volledig gemonteerd geleverd. Meer details:

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- In hoogte verstelbare framevoeten met niveaucompensatie en anti-slipknop
- Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad
- 4 laden: 2 x 120 mm en 2 x 150 mm en 2 x 150 mm.
- Lade laadvermogen: 100 kg
- Afmetingen van de binnenlade: B 490 x D 560 mm.
- Lade lade uittrekbaar: 90%
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 mm
- breedte: naar keuze 750, 1000, 1250, 1500 of 2000 mm breed
- Hoogte: 840 tot 1040 mm

