



Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinderkontakte >

DYNAMIC 3000 KONTAKT



Kontakttyp: **Flachstecker**

Steckverbindersystem: **Komponente-an-Draht**

Drahtgröße: **.5 – 1.42 mm²**

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts: **Zinn**

[Alle DYNAMIC 3000 KONTAKT \(91\)](#)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbindersystem	Komponente-an-Draht
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leitungen und Kabel

Kontaktmerkmale

Flachkontaktbreite	2 mm[.08 in]
Flachkontaktdicke	.64 mm[.025 in]
Kontakttyp	Flachstecker
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
Kontakt-nennstrom (max.)	15 A

Abmessungen

Drahtgröße	.5 – 1.42 mm ²
------------	---------------------------

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
---------------------------	----------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Strom und Signale
----------------------	-------------------

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode

Tasche und Box

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die [Produktseite auf TE.com](#) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU

Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG

Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016

Keine eingeschränkten Materialien
oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022
(224)
Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI
2022 (224)
Enthält keine SVHC

Halogengehalt

Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I <
900 ppm im homogenen Material. Außerdem
BFR/CFR/PVC-frei.

Lötbarkeit

Für Lötbarkeit nicht zutreffend

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



TE Teilnr.: CAT-D9934-A75B
DYNAMIC 3200 BUCHSE UND
FLACHSTECKER HSG




TE Teilnr.: CAT-D9934-A75A
DYNAMIC 3100 BUCHSE UND
FLACHSTECKER HSG







TE Teilnr.: CAT-D9934-A75C
DYNAMIC 3500 BUCHSE UND
FLACHSTECKER HSG



TE Teilnr.: 2255147-1
MINI SAHT D3000-L



Auch serienmäßig | Dynamic 3000 Series



Dokumente

Produktzeichnungen

DYNAMIC D-3 TAB CONT. L PRE-TIN L/P

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_175289-5_C.2d_dxf.zip](#)

Englisch

Kundenmodell[ENG_CVM_CVM_175289-5_C.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell[ENG_CVM_CVM_175289-5_C.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH](#)

Japanisch

[1-1773732-4_DYNAMIC_SERIES_CATALOG_ENGLISH](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

[MD_175289-5_0830201763_dmtec](#)

Englisch

[MD_175289-5_0830201763_dmtec](#)

Englisch

Benutzeranleitungen

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Japanisch

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Englisch

[Anleitung \(nicht USA\)](#)

Japanisch

[PEW12 HAND TOOL\(D3000-L\)](#)

Japanisch

Freigabe Agentur

[TUV -Zertifikat](#)

Englisch