



- Frontplatte 53 x 28 mm
- Rastfeder integriert
- mit Universalanschluss
- Anschlüsse fingersicher nach VBG 4
- Einbauöffnung: 50 x 25 mm

Zeit geben

schalten steuern zählen

Betriebsstundenzähler BW 30 · BG 30

für Schalttafel-Einbau · Wechsel-/Gleichstrom



Montageausschnitt: 50 x 25 mm

BW 30.18



BG 30.18



Technische Daten

	BW 30.18 Wechselstrom	BG 30.18 Gleichstrom
Anschlussspannungen (bei Bestellung bitte angeben)	230 V, 50 Hz (Standard) alt. 115 V, 50 Hz alt. 24 V, 50 Hz	12–48 VDC
Sonderspannungen	–	5–24 V, 100–300 VDC
Andere Spannungen	auf Anfrage	auf Anfrage
Sonderfrequenz	60 Hz	–
Spannungstoleranz	±15%	±10%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,11 W	ca. 20 mW bei 12 VDC
Zählkapazität	99.999 Std.	99.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,01 Std.	0,1 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm	4,4 mm
Ziffernfarbe	weiß, Dezimalen rot	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige	schnelllaufend	LED
Zulässige Umgebungstemperatur	–15°...+50°C	–10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast	
Montage	Schalttafeleinbau	
Anschlussart	Universalanschluss: Schraub- und AMP-Steckverbindung 6,3 x 0,8 mm	
Schutzart (DIN EN 60529)	Front IP 65	Front IP 65
Schutzklasse	II bei bestimmungs-gemäßer Montage	III (bis 48 VDC)

Zubehörteil

Spannbügel
715.005 

Bestellnummern	Ausführung
▼ BW 30.18	Wechselstrom
▼ BG 30.18	Gleichstrom

▼ Gehäusefarbe