

## 482,6 mm (19“) Wandgehäuse Dynamic Basic Serie



✓ 0,8 - 1,2 mm starkes Stahlblech

✓ Schutzklasse IP20

✓ Traglast: 60 kg

✓ Umfangreiches Zubehör erhältlich

### Kurzbeschreibung

482,6 mm (19“) Wandgehäuse Dynamic Basic Serie, 600 mm Breite - 450 mm, 600 mm Tiefe

### Features

- Schutzklasse IP20
- Fronttür aus seitlichen Metallstreben mit Sicherheitsglas, 1-Punkt-Verriegelung
- Türanschlag einfach wechselbar
- 210° Türöffnungswinkel
- 482,6 mm (19“)-Profilschienen an der Vorderseite innerhalb des Schrankes montiert, galvanisiert
- 600 mm tiefe Gehäuse mit Profilschienen an der Vorder- und Rückseite
- 482,6 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- Traglast der 482,6 mm (19“)-Profilschienen: 60 kg
- Max. Einbautiefe von 483 (19“)-Zubehör: 365 mm (450 mm tiefes Wandgehäuse); 459 mm (600 mm tiefes Wandgehäuse)
- Kabelzuführung möglich an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
- Abmessungen der rücks. Ausbrüche (HxB in mm): 100x350 mm (7HE); 240x350 mm (9HE); 380x350 mm (12HE & 16HE)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- 5 Erdungspunkte (1x Boden, 2x Seitenteil und 2x Fronttür)
- Inkl. Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- Lieferung erfolgt komplett montiert

### Produktübersicht

Die Wandgehäuse der Dynamic Serie wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt. Jeder Schrank wird aus bis zu 1,2 mm starkem Stahlblech gefertigt und sorgt auf Grund von einer robusten Stahlkonstruktion für eine sehr gute Stabilität. Die Farbgebung erfolgt durch Pulverbeschichtung. Die Wandmontage ist einfach und kann schnell durchgeführt werden. Tür und Seitenwände lassen sich leicht demontieren, ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Das Dach ist vorbereitet für die Aufnahme eines Lüftermoduls zur aktiven Entlüftung. Jedes Wandgehäuse beinhaltet ein Paar (2 Stück) montierte 482,6 mm (19“)-Profilschienen im Inneren (Wandgehäuse ab 600 mm Tiefe beinhalten zwei Paare). Diese sind galvanisiert, mit einer Markierung der Höheneinheit versehen und lassen sich in der Tiefe verstellen. Ein wichtiger Aspekt bei der Installation ist das Kabelmanagement. Im Dach, Boden und auf der Rückseite jedes Schrankes befinden sich vorgestanzte Ausbrüche zur Kabeleinführung. Ein umfangreich erhältliches Portfolio an Zubehör für die Kabelrangierung, Fachböden, etc. hilft viele Anforderungen der täglichen Praxis zu erfüllen.

### Artikelnummer Information

Artikelnummer	Breite x Tiefe in mm	Höheneinheit (HE)	Farbe
DN-19 07-U-EC	600x450 mm	7	Grau (RAL 7035)
DN-19 09-U-EC		9	
DN-19 12-U-EC		12	
DN-19 16-U-EC		16	
DN-19 07U-6/6-EC	600x600 mm	7	Grau (RAL 7035)
DN-19 09U-6/6-EC		9	
DN-19 12U-6/6-EC		12	
DN-19 16U-6/6-EC		16	

### Logistische Informationen

Höheneinheiten (HE)	Höhe in mm	Produktabmessungen HxBxT in mm	Verpackungsabmessungen HxBxT in mm	Netto-/Bruttogewicht in kg
7HE	416 mm	600x450 mm	480x660x510 mm	16,5 kg / 18,0 kg
		600x600 mm	480x660x660 mm	24,0 kg / 25,0 kg
9HE	505 mm	600x450 mm	565x660x510 mm	17,5 kg / 19,0 kg
		600x600 mm	565x660x660 mm	26,0 kg / 28,0 kg
12HE	638 mm	600x450 mm	695x660x510 mm	22,0 kg / 23,5 kg
		600x600 mm	695x660x660 mm	29,0 kg / 30,5 kg
16HE	816 mm	600x450 mm	875x660x510 mm	26,0 kg / 28,0 kg
		600x600 mm	875x660x660 mm	34,0 kg / 35,0 kg

### Produktabbildungen



Technische Zeichnungen

