


KELVIN CLIPS

Kelvin Clips


Kelvin Clip

Kelvin Sonde

Kelvin Clip & Sonde

Die Kelvin Clips / Kelvin Sonden verbinden niederohmige Widerstände (z. B. Kontaktwiderstände, Shunts, ...) mit einem Widerstandsmessgerät in Vierleitertechnik. Dadurch wird der Zuleitungswiderstand kompensiert.

- KC4: Kelvin Clips (1 Set = 2 Stück) für 4-pol-Anschluss von niederohmigen Prüfbobjekten, Leitungslänge 120 cm, Zange für Anschlüsse an Messobjekte bis 30 mm Ø
- KC27: Kelvin Sonden (1 Set = 2 Stück) mit 2 Edelstahlspitzen für 4-pol-Anschluss von niederohmigen Prüfbobjekten, Leitungslänge 120 cm

- KC&S: Kabelset mit jeweils einem Kelvin Clip und einer Kelvin Sonde mit 2 Edelstahlspitzen für 4-Leitermessung, Kabellänge 120 cm mit 4 mm Winkelsteckern
- KCV100: Verlängerungskabel 100m, 2-polig, für 4-Leiter mΩ Messungen mit METRAHIT IM, Kabelwiderstand < 5 Ω

Typ	Artikel
KC4	Z227A
KC27	Z227B
KC&S	Z227C
KCV100	Z227D

ZUBEHÖR

Multimeter Übersicht

Typ	METRAHIT																METRAmax					METRAport				
	AM BASE / BASE / EBASE	AM TECH / PM TECH / TECH / ETECH	AM XTRA / PM XTRA / X-TRA / EXTRA	SECULIFE HIT	AM PRO / EU PRO / PRO / ESPECIAL	OUTDOOR	T-COM / plus	ISO / ISO@Aero/COIL	ENERGY	PM PRIME / ULTRA	METRACAL MC	CAL	2 plus	WORLD	27M/I	27H+E CAR	1A/2A	IM XTRA / E-DRIVE / TECH	METRALINE DM 41 / DM 61 / DM 62	METRALINE DMM16	2	3	12	40S	3A	
Messzubehör																										
KS17-ONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS17-2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KS17-S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KS-AP	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KS-NTS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KS21-T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KS29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KY95-3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Z502U	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Tastensonde (Z270S)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■/■/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelvin-Zangen																										
KC4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KC27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KC&S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KCV100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

SICHERUNGEN

Übersicht

Typ	Bezeichnung	Artikel	für Geräte
FF 16 A / 600V AC	Sicherungs-Einsatz	Z109A	METRAmax 12, METRAport 3A, METRAHIT 2A
FF (UR) 16 A / 1kV AC/DC	Sicherungs-Einsatz	Z109B	METRAHIT 24S ... 26S
FF (UR) 1,6 A / 1 kV AC/DC	Sicherungs-Einsatz	Z109C	METRAHIT 23S ... 26S, 27M/I, 27H+E CAR, 29S
FF (UR) 16 A / 600V AC	Sicherungs-Einsatz	Z109D	METRAHIT ONE Plus
FF 1,6 A / 700V AC	Sicherungs-Einsatz	Z109E	METRAHIT ONE Plus / 2 / WORLD / 2A, T-COM (PLUS), METRAmax 12, METRAport 3A
FF 1 A / 380V (5 x 20)	Sicherungs-Einsatz	Z109H	METRAport 32S / 32XS
T 16 A / 500V (6,3 x 32)	Sicherungs-Einsatz	Z109I	METRAport 32S / 32XS
FF 630 mA / 700V	Sicherungs-Einsatz	Z109J	METRAHIT 1A
FF 6,3 A / 400V	Sicherungs-Einsatz	Z109K	METRAHIT 1A
FF (UR) 10 A / 1 kV AC/DC	Sicherungs-Einsatz	Z109L	METRAHIT PRO, TECH, X-TRA, ETECH, EXTRA, ISO (AERO), OUTDOOR, 2, WORLD, ULTRA, 29S, ENERGY, AM XTRA, AM TECH, AM PRO, AM BASE, PM PRIME, PM XTRA, PM TECH, EU PRO
FF 0,63 A / 380 V (5x20)	Sicherungs-Einsatz	Z109M	METRACAL MC, MULTICAL
FF 0,16 A / 400V (F1 CAL)	Sicherungs-Einsatz	Z109N	METRACAL MC (Kalibratoreingang), METRAHIT CAL
FF 1 A / 1000 V (6,3 x 32)	Sicherungs-Einsatz	Z109O	METRAHIT IM XTRA, E-DRIVE, TECH
FF 0,315 A / 1000 V (6,3 x 32)	Sicherungs-Einsatz	Z109P	METRAHIT IM XTRA, E-DRIVE, TECH