

Anbauleuchte 330, inkl. Indirektanteil

**Artikel-Nr. 58211762**



Anbauleuchte 330, inkl. Indirektanteil, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Deckenleuchte in rundem Design, Lichtaustritt durch mundgeblasenes, mattes Opalglass mit indirektem Lichtanteil.

Schirmmaterial: Chintz, Schirmfarbe: grau.

Weitere lieferbare Schirmvarianten und Sonderlösungen finden

Sie bei jedem Produkt online auf unserer Webseite als PDF. Ausführung: E27, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Art der Dimmung: sonstige .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>58211762</b>
<b>Stand:</b>	21.07.2021 20:53

Farbe	weiß
Schirmfarbe	orange
Chintz Farbcode	66.8003.62
Schirmmaterial	Chintz
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	2 Stk
Ansteuerung	sonstige

Ausführung	E27
Leistung	2 x max. 60 W
Spannung	230V AC 50Hz
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I