

1" Druckluft-Schlagschrauber

2190Ti und 2190Ti-6



1" "Titanium" Schlagschrauber



- Titanium-Technologie.
- Ausgelegt für Reifenwechsel.
- 7-Lamellen-Druckluftmotor mit hohem Drehmoment.
- Erbringt ein Drehmoment von über 2200 Nm bei geringem Gewicht (wiegt nur 7 kg).
- Das neuartige Griff-Design ermöglicht dem Bediener optimale Kontrolle über das Werkzeug.
- Modell **2190Ti** mit Standard-Amboß, Modell **2190Ti-6** mit 6" (150 mm) verlängertem Amboß.

2190DTi-6



1" "Titanium" Schlagschrauber




- Gleiche Merkmale wie 2190Ti-6, mit klassischem "D" - Griff.
- 6" (150 mm) verlängerter Amboß.

280-EU und 280-6-EU



1" Schlagschrauber



- Für schwerste Einsätze im Reifen-Service, Pritschen und Federbriden sowie Schraubarbeiten mit sehr hohen Drehmomenten.
- Jumbo-Schlagwerk mit Druck-Schmiersystem.
- Leistungsregler.
- Einstellbarer Seitengriff.
- Lieferbar auch mit 150 mm Amboß, Modell-Nr. **280-6-EU**.

1" Druckluft-Schlagschrauber

2171XP



1" Schlagschrauber mit Pistolengriff

- Das kompakteste Werkzeug seiner Klasse, mit hervorragender Handhabung.
- Hochleistungs-Doppelschlagwerk.
- Kraftvoller 6-Lamellen-Motor.
- 3-stufiger Leistungsregler und Umsteuerkontrolle.
- Abluftführung durch den Handgriff.
- Zubehör gegen Aufpreis: Horizontalaufhänger (Teile-Nr. 2161-366) und Abluftschlauchadapter (Teile-Nr. 2161-123).



Technische Daten bei 6,2 bar



Modellnummer	Empfohlene max Schraubengröße	Arbeits-Drehmoment (Nm)	Max. Drehmoment (Nm)	Freie Drehzahl (1/min)
1" Antriebsvierkant				
2190Ti	M33	200-1630	2200	6800
2190Ti-6	M33	200-1630	2200	6800
2190DTi-6	M33	200-1630	2200	6800
280-EU	M33	200-1635	2170	6000
280-6-EU	M33	200-1635	2170	6000
285B	M33	136-1550	1970	5000
285B-6	M33	136-1550	1970	5000
295A	M33	136-1550	1970	5000
295A-6	M33	136-1550	1970	5000
2171XP	M30	410-1380	1700	6000
271-EU	M30	136-1020	1600	5500

Zubehör für 1" Schlagschrauber

Steckschlüssel-Sätze



1" Vierkant Steckschlüssel-Satz, Teile-Nr. SK8M4L

Enthält 4 lange Steckschlüssel (27, 30, 32 und 33 mm Skt. - Länge 100 mm).

1" Druckluft-Schlagschrauber

271-EU



1" Schlagschrauber mit Pistolengriff

- Hohes Leistungsgewicht – für allgemeine, schwere Wartungsarbeiten.
- Jumbo-Schlagwerk mit Druck-Schmiersystem.
- Hilfsgriff.
- Vinyl-Schutzüberzug (Teile-Nr. 261-P32) zusätzlich lieferbar.



1 min.
Schlagzahl pro Minute

Gewicht des Werkzeugs (kg)

Gesamtlänge (mm)

Durchschnittlicher Luftverbrauch (in)


Mindest-Schlauchweite (mm)

950	6,3	386	1/2	13
950	7,0	546	1/2	13
950	7,3	546	1/2	13
750	10,0	330	1/2	13
750	10,8	470	1/2	13
750	10,9	335	1/2	13
750	12,4	511	1/2	13
750	10,0	267	1/2	13
750	11,5	440	1/2	13
1025	5,9	216	1/2	13
1000	5,7	226	3/8	13



1" Wirtschaftliche Wartungs-Steckschlüssel, Teile-Nr. **SS8-7**

Enthält 7 St. 1"-Steckschlüsselsätze (24, 27, 30, 32, 33, 36 und 38 mm Skt.).



Ret-Ring™, Teile-Nr. **R10015S**

Für Schlagschrauber mit Amboß-Bohrung. Innen-Ø 54 - 57 mm. Kunststoff-Ausführung mit Stahlkern.