

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3CC03-5CB3



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	1 AC
Netzspannung	200 ... 240 V

Ausgang

Bemessungsstrom	29,5 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	185,0 mm (7,3 in)
Höhe	245,0 mm (9,7 in)
Tiefe	50,0 mm (2,0 in)
Schutzart	IP20 / UL open type
Nettogewicht	3,0 kg (6,7 lb)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	2,50 ... 10,00 mm ² (14 ... 8 AWG)

Lastseitig

Ausführung	Pigtail
Anschlussquerschnitt	8,00 mm ² (10 AWG)
Leitungslänge	0,49 m (1,61 ft)

PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M5
------------	---------------

Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------