


## Gedore

### GEDORE VDE 8314-160 H VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung 160 mm

Artikelnummer: 253146



## Technische Details

Gesamtbreite [mm]	56 mm	Schneidenlänge [mm]	19 mm
1000 V isoliert	ja	Schneidleistung (max.)	1,6
VDE zertifiziert	ja	Inhalt (Anzahl Stück)	1
Kopfstärke T1 [mm]	10 mm	Kopfbreite 1 [mm]	22 mm
Netto-Gewicht [kg]	0,231 kg	Härteverfahren	Induktiv gehärtet
Gesamthöhe [mm]	29 mm	Oberfläche	verchromt
Norm	DIN ISO 5749   EN 60900/IEC60900	Griffausführung	2K-Griffhüllen VDE isoliert bis 1000 V

Ausführung funkenfrei	nein	Schneidenform	mit Facette
Öffnungsfeder vorhanden	nein	Kopfhöhe 1 [mm]	19 mm
Schneidenhärte	63-65 HRC	REACH Registrierung vorhanden	nein
Gesamtlänge [mm]	165 mm	Fase	mit
ESD Ja/Nein	nein	Material	Vergütungsstahl