

BASIC SERIES

RIGA



99 % BELEUCHTETE LÄNGE · BIS ZU 12 LEUCHTEN ERWEITERBAR · UMFANGREICHER LIEFERUMFANG · MIT SCHALTER



Die LED-Unterbauleuchte RIGA ist universell einsetzbar. Ob als durchgehende Lichtroute oder als indirekte Beleuchtungsquelle. Es sind bis zu zwölf Leuchten durchgehend mit nur einer Einspeisung verbindbar und es entsteht dabei nahezu keine Verschattung. Im Lieferumfang ist ein 1,8 m langes Anschlusskabel, ein 10 cm langes Verbindungskabel für die Montage über Eck, ein Verbindungselement für die nahezu verschattungsfreie Verbindung zweier Leuchten, Anbauklammern für die horizontale und vertikale Montage sowie passende Schrauben enthalten.

Artikel	RIGA9	RIGA 13	RIGA18
Artikelnummer	17013.3K	17014.3K	17015.3K
Systemleistung	9 W	13 W	18 W
Leuchtenlichtstrom	810 lm	1170 lm	1620 lm
Farbtemperatur	3000 K	3000 K	3000 K
Lichtfarbe	Warmweiß	Warmweiß	Warmweiß
Farbwiedergabeindex	Ra>80	Ra>80	Ra>80
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Dimmbar	Nein	Nein	Nein
Lebensdauer	25.000 Std.	25.000 Std.	25.000 Std.
Schaltzyklen	15.000	15.000	15.000
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20
Systemspannung	AC (180-265)V	AC (180-265)V	AC (180-265)V
Frequenz	50/60HZ	50/60HZ	50/60HZ
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C
Farbe	Weiß	Weiß	Weiß
Größe	(540*24*36) mm	(538*30*36) mm	(1140*24*36) mm
Gewicht	245 g	295 g	345 g