



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Mit einem optimierten Spektrum, das der Augenempfindlichkeit der Stubenfliege entspricht, sind die Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S und PL-L Lampen perfekt geeignet, um Insekten anzuziehen. Sie haben praktisch keinen UV-B-Anteil und sind daher absolut sicher. Darüber hinaus stellen diese Lampen mit dem niedrigsten Quecksilbergehalt der Branche und ihrer 100%igen Bleifreiheit eine sehr gute Wahl für die Umwelt dar. Ferner ermöglicht die Verfügbarkeit einer Vielzahl von Bauformen (röhrenförmig (T5, T8, T12), kreisförmig (TL-E) und kompakt (PL-S/PL-L)) und Wattagen die Entwicklung aller Arten von Designs für Ihre elektronischen Insektenvernichter.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Farbkoordinate Y (nom.)	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		230
Hauptanwendungsgebiet	Insect traps	Elektrische Kenndaten	
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	9000 h	Power (Rated) (Nom)	36 W
Nutzlebensdauer (Nom)	5000 h	Lampenstrom (Nom)	0,865 A
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	50 V
Farbcode	10	Mechanische Kenndaten	
Lichtfarbe	Actinic	Kolbenform	T26 [T 26mm]
Farbkoordinate X (Nom)	225		

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (Nom) 8,0 mg

UV-Beständigkeit

UV-A/UV-B (IEC) 0,2 %

UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC) 8,8 W

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 872790086083200

Bestell-Produktname Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

EAN/UPC - Produkt 8727900860832

Bestellcode 86083200


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 25

SAP-Material 928019701003

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 68,900 g



Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Photometrische Daten



XDPB_XUATLDK_10-Spectral power distribution B/W

Lichtfarbe /10

