

HOCH- UND TIEFBAU

EUROGUARD

Zulassung	DIN EN 397		
Schutzeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutzeigenschaft bis -20°C 		
Innenausstattung			
Typ	I/79 GY-R	I/79-4G-R	
Besonderheit	–	–	
Gurtband	6-Punkt	4-Punkt	
Ausführung	mit Drehverschluss	mit Drehverschluss	
Augenschutz	–	–	
Schweißband	Öko-Leder	Öko-Leder	
Polsterstreifen	–	–	
Kinnriemen-aufhängung	4-Punkt	4-Punkt	
Varianten-Typ	I/79 GY	I/79-4G	
Ausführung	ohne Drehverschluss	ohne Drehverschluss	
Helmausstattung			
Serie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 mm Slots ▪ Seitenbelüftung (regulierbar) ▪ Regenrinne 		
optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutzeigenschaft bis -30°C ▪ Loch im Helmschirm ▪ Lampenhalter ▪ Kabelschlaufe ▪ Reflexfolie 		
Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesichtsschutz ▪ Nackenschutz ▪ Gehörschutz ▪ Kinnriemen ▪ Schweißbänder ▪ Reflexfolie 		
Ausführung			
Größe	1	2	3
Kopfumfang	52 – 56 cm	53 – 61 cm	59 – 63 cm
Farben	–	<ul style="list-style-type: none"> ■ RAL 9016 ■ RAL 1023 ■ RAL 5017 ■ RAL 3020 ■ RAL 6024 ■ RAL 2009 ■ RAL 7042 ■ RAL 8007 ■ RAL 9017 ■ Sonderfarben 	–
Branding	Heißprägung/Siebdruck		
Position Größe	Front 5 x 5 cm	Seite 9 x 2,5 cm	Seite 3 x 3 cm
Parameter			
Form	gerade		
Material	HDPE (Hochdruck-Polyethylen)		
Gewicht	ca. 340 g		

EINSATZGEBIETE

- Bau-Hauptgewerbe
- Bau-Nebengewerbe



Produktvorteile

- 
 - **Schutzeigenschaft bis -20°C**
Für den Einsatz bei niedriger Temperatur (z. B. im Freien bei starker Kälte)
- 
 - **Optional: Schutzeigenschaft bis -30°C**
Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur (z. B. in Kühlhäusern)
- 
 - **Erhöhte Seitensteifigkeit** durch doppelwandiges Innenprofil
 - **Große bedruckbare Flächen** (für Firmenlogo, etc.)
 - **Leicht verlängertes Nackenteil**
 - **Zahlreiche Farbvarianten**
 - **Geringes Gewicht** bei gleichzeitig optimierter Schutzfläche
 - Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
 - Regulierbare Seitenbelüftung
 - Öko-Leder Schweißband
 - Regenrinne



SCHUBERTH