

# 3050 Obstbaumleiter, zweiteilig

## Eigenschaften

- Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
- Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
- Massive Führungsbeschläge aus Stahl.
- Spreizsicherung durch verstellbare, hochfeste Perlenseile.
- Mit ausziehbaren Stützen.
- Serienmäßig mit 70 mm langen Alu-Spitzen für optimalen Stand auf gewachsenem Boden.
- Hinweis: Verwendung nur auf gewachsenem Boden!

## Highlights

- Ideal geeignet für Ernte- und Pflegearbeiten.
- Mit Libelle im Holm zur Ermittlung des sicheren Anstellwinkels.



# 3050 Obstbaumleiter, zweiteilig

SPROSSENANZAHL	2x10	2x12
SPROSSENZAHL MAX. AUSGEFAHREN	18	22
HOLM (CA. MM)	60	60
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	30	30
SPROSSENABSTAND (CA. MM)	280	280
LÄNGE EINGEFAREN (CA. M)	3.04	3.6
LÄNGE AUSGEFAHREN (CA. M)	5.28	6.4
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	3.85	4.93
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	5.35	6.43
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	5.85	6.93
GESAMTBREITE (CA. MM)	355	355
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355
LEITERINNENBREITE (CA. MM)	300	300
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	16.4	19.8
GEWICHT (CA. KG)	16.4	19.8
BEST.-NR.	305020	305024