

Artikelnummer: 123850

Kurzbeschreibung: Basis-legbordstelling Orion Plus, B 750 x D 500 x H 2000 mm

Langbeschreibung: Legbordstelling Orion Plus, breedte 750 mm, hoogte 2000 mm, diepte 300 tot 600 mm: De insteekstelling Orion Plus heeft in deze uitvoering een breedte van 750 mm en een hoogte van 2000 mm. De met 5 legborden uitgeruste insteekstelling Orion Plus kan met een diepte van 300 tot 600 mm worden besteld. De insteekstelling Orion Plus heeft in deze uitvoering een breedte van 2000 mm en een hoogte van 750 mm. De insteekstelling is aan een zijde bruikbaar en biedt hiervoor vijf legborden. Deze zijn met een afstand van 25 mm in hoogte verstelbaar. Indien nodig kunt u onder het passende toebehoren verdere legborden bestellen. De stevige insteekstelling Orion Plus is verzinkt en draagt bij gelijkmatig verdeelde last tot 125 kg per legbord. U kunt de insteekstelling op eender welk moment uitbreiden. Ook nadien is dit geen enkel probleem en dankzij de snelle steekmontage is dit ook snel uitgevoerd. Houd rekening met uw eigen veiligheid. De stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten volgens de DGUV-richtlijn 108-007 worden beveiligd tegen het kantelen. De insteekstelling Orion Plus is verkrijgbaar in een diepte van 300 mm, 400 mm, 500 mm of 600 mm. Meer details:
Uitvoering verzinkt Gebruik aan een zijde Vakbelasting tot 125 kg Belasting per stellingdeel: 1600 kg Legborden per 25 mm in hoogte verstelbaar Snelle steekmontage Uitbreidbaar naar wens - ook naderhand Incl. 5 legborden/stellingdeel Afmetingen: b 750 mm x h 2000 mm Diepte: 300 mm, 400 mm, 500 mm of 600 mm Buitenafmetingen: Basisstelling: nominale breedte + 60 mm Aanbouwstelling: nominale breedte + 10 mm Bord: borddiepte + 35 mm Veiligheid: Stellingen met een grotere hoogte-diepteverhouding dan 5:1 moeten worden beveiligd tegen het kantelen (DGUV-richtlijn 108-007).

