

Artikelnummer: 138991

Kurzbeschreibung: Vuilnisbakkantelstation MKS, voor 120 & 240 l tonnen, uitwerphoogte 1480 mm, kantelhoek 135-°, tot 110 kg, wielen, handpomp, RAL 5012



Langbeschreibung: Vuilnisbakkantelstation MKS voor 120 & 240 l tonnen, uitwerphoogte 1480 mm, kantelhoek 135-°, 110 kg, wielen, voet-/handpomp: Het hydraulisch vuilnisbeltankstation MKS is ontworpen voor bakken met een inhoud van 120 en 240 liter. Het model L 1570 x B 980 x H 1720 mm is verkrijgbaar in een voetpomp of handpompversie en wordt geleverd met 3 jaar garantie. Voor het eenvoudig en comfortabel legen van vuilnisbakken biedt dit kantelstation voor de vuilnisbak een uitstekende service. Het systeem werkt met een hydraulische aandrijving en beschermt zo de kracht van de gebruiker. Er zijn ongeveer 39 slagen nodig om de pomp te bedienen. Het station bereikt een storthoogte van ongeveer 1480 mm. Hierdoor kan het afval veilig worden getransporteerd naar de afvalcontainer. Een kantelhoek tot 135-° is instelbaar, het maximale draagvermogen is 110 kg. Het hydraulische vuilnisbakdumpstation MKS kan eenvoudig naar de plaats van gebruik worden getransporteerd dankzij twee zwenkwielen en twee bokwielen van hoogwaardig massief rubber. Om veiligheidsredenen zijn de wielen uitgerust met remmen om te voorkomen dat het station tijdens het gebruik beweegt. **Meer details:**

- Afvalbakkieper voor het legen van 120- en 240-liter ton afvalbak voor het legen van 120- en 240-liter ton
- Afvoerhoogte van 1480 mm per stuk
- Kantelhoek van 135-° per stuk
- Draagvermogen tot 110 kg per stuk
- Mobiel gebruik dankzij 2 stuurwielen met remmen en 2 vaste wielen
- Banden: Massief rubber, diameter 180 mm
- Aandrijving: hydraulisch, optioneel verkrijgbaar met handpomp of voetpomp
- Afmetingen: elk L 1570 x B 980 x H 1720 mm.
- Gewicht: 115 kg
- Garantie: 3 jaar

