

# IQS-Steckanschlüsse - ES LE



Maße finden Sie in den Artikeldetails in unserem [Online-Shop!](#)

## IQS-Steckanschlüsse aus Edelstahl

ES LE

Werkstoffe: Körper und Lösering: 1.4401, Dichtungen: FKM (FDA 21 CFR 177.2600), Schmierstoff: Silikonfett (NSF/ANSI 51 & 61)

Temperaturbereich: -20°C bis max. +200°C

Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar

Medien: geölte und ungeölte Druckluft, ungefährliche Gase und Flüssigkeiten

- Vorteile:**
- lieferbar mit konischem Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
  - im Reinraum (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7) gereinigt, montiert und einzeln verpackt
  - Dichtungen und Schmierstoffe mit Zulassung nach FDA oder NSF/ANSI



## Steckverschraubungen

ES LE

Typ	R	D	Typ	R	D
IQSG 184 ES LE	R 1/8"	4	IQSG 1410 ES LE	R 1/4"	10
IQSG 186 ES LE	R 1/8"	6	IQSG 3810 ES LE	R 3/8"	10
IQSG 188 ES LE	R 1/8"	8	IQSG 3812 ES LE	R 3/8"	12
IQSG 146 ES LE	R 1/4"	6	IQSG 1212 ES LE	R 1/2"	12
IQSG 148 ES LE	R 1/4"	8			



## Steckverschraubungen, zylindrisches Gewinde

ES LE

Typ	G	D	Typ	G	D
IQSG M54 ES LE	M 5	4	IQSG 148 G ES LE	G 1/4"	8
IQSG M56 ES LE	M 5	6	IQSG 1410 G ES LE	G 1/4"	10
IQSG 184 G ES LE	G 1/8"	4	IQSG 3810 G ES LE	G 3/8"	10
IQSG 186 G ES LE	G 1/8"	6	IQSG 3812 G ES LE	G 3/8"	12
IQSG 188 G ES LE	G 1/8"	8	IQSG 1212 G ES LE	G 1/2"	12
IQSG 146 G ES LE	G 1/4"	6			



## Steckverschraubungen mit Innengewinde

ES LE

Typ	G	D	Typ	G	D
IQSF 184 ES LE	G 1/8"	4	IQSF 1410 ES LE	G 1/4"	10
IQSF 186 ES LE	G 1/8"	6	IQSF 3810 ES LE	G 3/8"	10
IQSF 188 ES LE	G 1/8"	8	IQSF 3812 ES LE	G 3/8"	12
IQSF 146 ES LE	G 1/4"	6	IQSF 1212 ES LE	G 1/2"	12
IQSF 148 ES LE	G 1/4"	8			



## Schott-Steckverschraubungen mit Innengewinde

ES LE

Typ	G	D	A	E <sub>max</sub>	Typ	G	D	A	E <sub>max</sub>
IQSSF 184 ES LE	G 1/8"	4	M 12 x 1	4,0	IQSSF 1410 ES LE	G 1/4"	10	M 20 x 1	6,0
IQSSF 186 ES LE	G 1/8"	6	M 15 x 1	6,5	IQSSF 3810 ES LE	G 3/8"	10	M 20 x 1	6,0
IQSSF 188 ES LE	G 1/8"	8	M 17 x 1	8,0	IQSSF 3812 ES LE	G 3/8"	12	M 24 x 1	7,5
IQSSF 146 ES LE	G 1/4"	6	M 15 x 1	6,5	IQSSF 1212 ES LE	G 1/2"	12	M 24 x 1	7,5
IQSSF 148 ES LE	G 1/4"	8	M 17 x 1	8,0					



## L-Steckverschraubungen

ES LE

Typ	R	D	Typ	R	D
IQSL 184 ES LE	R 1/8"	4	IQSL 1410 ES LE	R 1/4"	10
IQSL 186 ES LE	R 1/8"	6	IQSL 3810 ES LE	R 3/8"	10
IQSL 188 ES LE	R 1/8"	8	IQSL 3812 ES LE	R 3/8"	12
IQSL 146 ES LE	R 1/4"	6	IQSL 1212 ES LE	R 1/2"	12
IQSL 148 ES LE	R 1/4"	8			

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.