

Datenblatt für Artikel 2154-40

HAZET Wasserwaage 40 cm 2154-40



STAMMDATEN

Artikel-Typ	Produkt
GTIN	4000896246694
Type / Modell	2154
Einheit Inhalt	Stück
Einheit Bestellung	Stück
Inhaltsmenge	1 Stück
Preisbezugsmenge	1
Mindestbestellmenge	1 Stück
Bestellschritt	1 Stück
Ursprungsland	at
Zolltarifnummer	90318080

Datenblatt für Artikel 2154-40

BESCHREIBUNG

Anwendung:

Mit Bohrung zum waagerechten sowie lotrechten Anbringen oder Übertragen von Markierungen

Eloxierte Wasserwaage mit hoher Messgenauigkeit von 1 mm/m (0,057°)

Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch eine fluoreszierende Flüssigkeit in Blocklibelle

Hohe Messgenauigkeit in horizontaler und vertikaler Lage

Bruchfeste Acrylglas Blocklibellen

Temperaturunabhängiger Einbau der Libellen ermöglicht Messungen von -20° C bis +50° C

Antistatische Libellenflüssigkeit

Extrem starkes Aluminiumprofil mit 590 g/m Profildgewicht

Acrylglas Blocklibelle mit 30 Jahren Dichtheitsgarantie

Abmessungen / Länge: 400 mm


MERKMALE

Andere Merkmale


patr10232438186108	Wasserwaage
patr6356870421284	HAZET 2 Handwerkzeuge
proficl@ss 5.1-proficlassNumber	AAB710c004
patr14400145097184	163-372/25 2157-1
patr8144377702506	247 GRM
patr504013777825	Industrie Handwerk
patr7604938635306	800020 Aktions- Sonderartikel 800040 Neuheiten
patr6260869239729	2154
patr15228268283834	Mess-Technik
patr344852022131	290020 Messmittel
patr13492181384196	Mess-Technik Mess-Technik

Datenblatt für Artikel 2154-40

BILDER



Datenblatt für Artikel 2154-40



Datenblatt für Artikel 2154-40



Datenblatt für Artikel 2154-40

