



Art.-Nr.: 50040097
KD 01-5-BA
Leitungsdose



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss

Technische Daten

Elektrische Daten

Leistungsdaten

Betriebsspannung	max. 60 V AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom	4.000 mA

Anschluss

Anschluss 1

Art des Anschlusses	Rundstecker mit Schraubklemmen
Funktion	Spannungsversorgung
Gewindegröße	M12
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	Metall
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Verriegelung	Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd

Leitungseigenschaften

Aderquerschnitt	0,75 mm ²
AWG	18

Mechanische Daten

Schlüsselweite	18 mm
Max. Kabeldurchlass	6 ... 8 mm

Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 85 °C
-----------------------------	---------------

Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Klassifikation

Zolltarifnummer	85369010
eCl@ss 8.0	27069190
eCl@ss 9.0	27069190
ETIM 5.0	EC001578
ETIM 6.0	EC001578

Elektrischer Anschluss

Anschluss 1	
Art des Anschlusses	Rundstecker mit Schraubklemmen
Funktion	Spannungsversorgung
Gewindegröße	M12
Typ	female
Werkstoff Griffkörper	Metall

Art.-Nr.: 50040097 – KD 01-5-BA – Leitungsdose

Anschluss 1	
Polzahl	5 -polig
Kodierung	A-kodiert
Ausführung	axial
Verriegelung	Verschraubung, Zink-Druckguss vernickelt, empfohlenes Drehmoment 0,6 Nm, selbstsichernd

