



## Beschrijving:

Aflaatkranen ECO met rode DIN 60/61-schroefdop voor het gecontroleerde aflaten van vloeistoffen uit industriële en verpakkingsjerrycans, natuurlijke kleur

- uit breukvast en levensmiddelenbestendig polyethyleen HDPE/LDPE met tuitaanluiting voor een slang
- zeer goede chemische bestendigheid tegen zuren, logen en verdere chemicaliën
- met rode DIN-schroefdop
- niet verlucht
- bijzonder geschikt voor jerrycans met extra ventilatieopening
- drukbestendig tot max. 0,4 bar (niet geschikt voor gebruik en dosering van brandstoffen en zeer vluchtige stoffen / binnendruk in de houder kan tot 1,0 stijgen)
- temperatuurbestendig: -20 °C tot +70 °C en bisfenol A (BPA)-vrij
- Uitloopsnelheid > 1,5 l/min
- Tuit buiten-Ø = 19 mm resp. 3/4" (bevestigingsbereik)
- DIN 60/61 geschikt voor industriële jerrycans (art.-nr. 426401 en 426501)

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>560500</b>
GTIN	<b>4007228560503</b>
Douanetarief	<b>39174000</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>5</b>

Kleur	<b>natuurlijk</b>
Gewicht (kg)	<b>0,06</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>5</b>
D x B x H (mm)	<b>515 x 297 x 314</b>

Brutogewicht VE kg	<b>0,3</b>
--------------------	------------

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>36</b>
Aantal lagen	<b>6</b>
D x B x H (m)	<b>1,2 x 0,8 x 2,034</b>

Kartonnen dozen per laag	<b>6</b>
Gewicht (kg)	<b>128,0</b>