


Datenblatt Artikel 783080

Fahrregal zweiseitig 41 Sichtboxen PS

pulverbeschichtet lichtgrau, 720x1405mm



- beidseitig bestückt mit 41 Sichtlagerkästen aus Polystyrol und drei Lochplatten für die Aufbewahrung von Werkzeugen (siehe Lochplatten-Zubehör)
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kipp sichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 9 Einhängeleisten - 704 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- Bestückung Sichtboxen: 12 x PS Gr. 1 grün, 18 x PS Gr. 2 gelb, 8 x PS Gr. 3 blau, 3 x PS Gr. 4 rot
- Lochplatten aus stabilem Stahlblech - Breite 650mm x Höhe 418mm
- b=Breite=720 mm h=Höhe=1.405 mm

Best.einheit	Stück
Länge Pal	0
Mindest.Best.	1
Höhe Pal	0
EAN	4007228783087
netto Kg	40,28
Zolltarif	94032080
Stück / Palette bzw Kiste	0
Summe Kartons	0
Brutto Gewicht Pal Kg	0
Btl in Karton	0
Volumen m3	0
Breite	720
Breite Pal	0
Bruttogewicht VE Kg	40,28
Farbe	lichtgrau
Höhe	1405
brutto Kg	40,28
Kartons pro Lage	0
Tiefe	0
Stück / Lage	0
VE	1
Lagen	0