

ROLINE HD15 M/HD15 F avec noyaux de ferrite, 10,0 m

Numéro d'article	11.04.5360
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	11.04.5360
EAN (pièce unique)	7611990120871



- Mêmes caractéristiques que le câble de raccordement pour écrans Quality avec deux noyaux de ferrite supplémentaires
- 3 lignes coaxiales pour les signaux RVB et 7 conducteurs pour les signaux de synchronisation et la masse
- Les noyaux de ferrite supplémentaires augmentent la sécurité antiparasite
- Boîtiers des connecteurs moulés
- Câble à double blindage (blindage par feuille et par tresse)
- Vis de fixation

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble
Types de produits	Câbles VGA
Couleur	noir
Longueur	10 m
Connecteur face 1	HD15 M
Connecteur face 2	HD15 F
Type de connecteur face 1	HD D-Sub 15 pôles (HD-15), VGA

Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HD D-Sub 15 pôles (HD-15), VGA
Genre du connecteur face 2	Femelle
Domaine d'emploi	externe
Blindage du câble	Blindage double
Vis à main	oui
Construction du câble	3 Coax RGB 7xAWG28
Particularités techniques	noyaux de ferrite