


ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort

Artikelnummer	14.01.6806
Hersteller	ATEN
Hersteller-Art.-Nr.	CS782DP
EAN (Einzelstück)	4719264643644



ATENS 2-Port-USB-DisplayPort-KVM-Switch CS782DP verfügt über 4K-UHD-Videoauflösung und ermöglicht Nutzern den Zugriff auf zwei 4K-fähige Computer über eine einzige USB-Tastatur, USB-Maus und DisplayPort-Videokonsole.

Im Zuge des ständig wachsenden Bedarfs an höherer Videoqualität und der Entwicklung der DisplayPort-Technologie werden 4K-fähige Computer und Anzeigegeräte mittlerweile weitläufig in grafisch anspruchsvollen und kommerziellen Anwendungsbereichen eingesetzt.

Durch die Bereitstellung einer Auflösung bis 4K-UHD fügt sich ATENS CS782DP problemlos in diese fordernden Szenarien und technologischen Fortschritte ein.

- Eine DisplayPort-Videokonsole steuert zwei USB-Computer
- Vollständig DisplayPort 1.2-konform
- Computerauswahl über Remote-Port-Wähler, Schnell Tasten und USB-Maus*
- Ausgezeichnete Videoqualität – bis 4K-UHD (3840 × 2160 bei 60 Hz)
- Unterstützung mehrerer Plattformen – Windows, Mac, Sun, Linux
- HDCP-konform
- Unterstützt MST (Multi-Stream Transport)**, ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore über einen einzigen DisplayPort-Anschluss
- Unterstützt Dual-Mode DisplayPort (DP++) zur direkten Ausgabe von Single-Link-HDMI- und/oder DVI-Signalen über einen extern mit Strom versorgten DisplayPort-zu-HDMI/DVI-DP++-Adapter
- Kompatibel mit LCD-Breitbildmonitoren

* Ein Wechsel des Mausanschlusses wird nur im Mausemulationsmodus und durch USB-Mäuse mit 3 Tasten und einem Mausemulationsrad unterstützt.

** MST (Multi-Stream Transport) erfordert entweder Monitore, die DisplayPort 1.2-Daisy-

Chaining unterstützen, oder den Einsatz eines extern mit Strom versorgten DisplayPort-MST-Hubs. Die PC-Quelle muss DisplayPort 1.2-konform sein. DP++ (Dual-Mode DP) erfordert den Einsatz eines extern mit Strom versorgten DP++-Adapters. Die Grafikquelle muss DP++-konform sein.

Technische Daten

Hersteller	ATEN
Produktgruppe	KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp	KVM-Switch, VGA
Farbe	schwarz
Lieferumfang	1x CS782DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch, 2x LIN6-04U1-V1BG USB Cables, 2x LIN5-20K1-K12G DisplayPort Cables, 2x LIN5-0205-21CG audio Cables, 1x Remote Port Selector, 1x User Instructions
Anzahl PCs	2
Unterstützte PC-Plattform	USB
PC: Monitor-Anschlüsse	2 x DP
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln	nein
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse	1 x DP
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse	2x USB Typ A
Konsole integriert	nein
Schaltung über Scan-Lauf	ja
Druck-Schalter am Gerät	nein
Schaltung über Hot Key	Tastatur
Schaltung über OSD	nein
Audio-Switching	Lautsprecher

Audio getrennt von KVM schaltbar	nein
Integrierter USB-Hub	nein
Tastatur-/Maus-Emulation	ja
19"-einbaubar	nein
Kaskadierbar	nein
Hot-Plug-fähig	nein
Max. Auflösung (nominell)	3840 x 2160 bei 60Hz
Material (Gehäuse)	Kunststoff
Netzteil benötigt	nein
Höhe	2.65 cm
Breite	9.3 cm
Tiefe	9.37 cm
Gewicht	0.12 kg
Verpackungshöhe	180 mm
Verpackungsbreite	60 mm
Verpackungstiefe	260 mm
Paketgewicht	0.688 kg