

Röhrenlampe 25x72 mm, E14 220-260V 40W klar

Artikel-Nr. 41525



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	40 W
Lampenspannung:	220 - 260 V
Lichtstrom:	200 lm
Socket:	E14
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	25 mm
Gesamtlänge:	72 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Nein
Geeignet für Kühlschrank:	Ja
Kohlefaden:	Nein
Nennstrom:	153 mA
Energieeffizienzklasse:	E
Mittlere Nennlebensdauer:	2500 h

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Röhrenlampe 25x72 mm Allgebrauchsglühlampe Röhrenform E14 klar. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, beispielsweise in Haushaltsgeräten, Kühlschränken, Möbeln und Nähmaschinen.

Energieeffizienzklasse: E
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 40
 Quecksilbergehalt (mg): 0
 Schaltzyklen: 4000
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,0
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100
 Power-Faktor: 1
 Lebensdauer (h): 2500

Letzte Aktualisierung am: 24.06.2015 09:27:44

