


## Alu-Druckguss-Einbaustrahler 85mm schwenkbar, f.Socket MR16/GX5,3 Bohrung 68mm Chrom

Artikel-Nr. 53070



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Ausführung:	sonstige
Montageart:	Einbau
Mit Montagebügel:	Nein
Leuchtmittel:	NV-Halogenlampe
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	GX5,3
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Betriebsgerät enthalten:	Nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:	Nein
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium
Ausführung der Oberfläche:	glänzend
Gehäusefarbe:	Chrom
Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör:	Nein
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige
Farbe der Abdeckung:	Chrom
Lichtverteilung:	symmetrisch
Länge:	82 mm
Breite:	82 mm
Höhe/Tiefe:	130 mm
Außendurchmesser:	85 mm
Einbautiefe:	90 mm
Einbaudurchmesser:	68 mm
Schutzklasse:	III
Schutzart (IP):	IP20
Brandschutz "F":	Ja
Mit Bewegungsmelder:	Nein
Mit Leuchtmittel:	Nein

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Alu-Druckguss-Einbaustrahler 85mm schwenkbar Aluminium-Druckguss-Einbaustrahler MR-16, GX5,3, für Leuchtmittel mit maximal 50W geeignet, schwenkbar, für 50mm Durchmesser Leuchtmittel, 180° drehbar, ohne Leuchtmittel, 68mm Bohrung., Für die Innenanwendung, zum Leuchtmittelwechsel, einfach Schwenkringblende abnehmen (Clipverschluss). Auch für den Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen. - auch mit HV-Lampe GU10 zu betreiben - Zubehör: Zugentlastung 53321

Energieeffizienzklasse: Gekennzeichnet nach Nr. 3a, Verordnung 874/2012, Anhang I (2)

Letzte Aktualisierung am: 16.03.2015 10:05:56

