

Artikelnummer: 123739

Kurzbeschreibung: Anbaufeld, Weitspannregal
Epsivol, 4 Ebenen, B 2250 x T 1000 x H 2500 mm

Langbeschreibung: Anbaufeld, Weitspannregal
Epsivol, 4 Ebenen, B 2250 x H 2500 mm: Rahmen
aus Profil 50 x 50 mm, Stärke 1,5 mm Traversen
aus gelochtem Stufenprofil zur Aufnahme der
Stahlblech- bzw. Drahttrenner 19 mm Spanplatten
werden bündig in die Traversen eingelegt Farbe
Rahmen: blau (RAL 5015) Farbe Traversen:
lichtgrau (RAL 7035) Fachebenen im Raster von 50
mm verstellbar Anzahl Ebenen: 4 Fachlast: 452 kg
Feldlast: 3600 kg Maße: B 2250 x H 2500 mm
Tiefe: 600, 800, 1000 oder 1200 mm

EAN/GTIN: 3612970821720

