

Artikelnummer: 150457

Kurzbeschreibung: Rechteckbehälter Standard, GFK, mit Staplertaschen, grau, 300 l

Langbeschreibung: Rechteckbehälter Standard, GFK, mit Staplertaschen, 300 l: Staplertaschen flüssigkeitsdicht mit Edelstahl-Flachrundschauben am Behälter montiert. Geeignet für Drehkranzstapler. Einfahrma sse B 160 x H 70 mm. CEMO-Produkte aus dem Werkstoff GFK garantieren: langlebig UV-resistent recyclingfähig geringes Gewicht ineinander stapelbar korrosions- und witterungsbeständig temperaturbeständig von -30-GradC bis +40-GradC lebensmittelechte Ausführung auf Anfrage glatte, leicht zu reinigende Innen- und Außenflächen beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen) Außenmaße: L 1180 x B 700 x H 600 mm Innenmaße: L 1100 x B 620 x H 520 mm Gewicht: 26 kg GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff): Der Werkstoff, der die Vorteile von Kunststoff und Stahl vereint.



EAN/GTIN: 4052886101889