

BLINDNIETMUTTERN SENKKOPF


RUNDSCHAFT GERÄNDELT, MIT UNTERKOPFVERZÄHNUNG,
SCHAFTENDE OFFEN

BLIND RIVET NUTS (INSERTS) COUNTERSUNK HEAD

ROUND SHANK KNURLED, WITH SERRATION UNDER HEAD,
OPEN TYPE

ECROUS À SERTIR (INSERTS) TÊTE FRAISÉE

TIGE RONDE RAINURÉE, AVEC CRANTAGE SOUS TÊTE,
EXTRÉMITÉ OUVERTE



Stahl verzinkt [AISI 1008]
Steel zinc plated [AISI 1008]
Acier zingué [AISI 1008]


M 10







D1 = 12,9 mm

D2 = 16,0 mm

L1 = 8,7 / 11,2 mm

k = 1,7 mm

 13,0 mm

		CODE				
12,9 x 21,0 mm	1,5 - 4,5 mm	75510 01000	37000 N	48,0 Nm	250	1500
12,9 x 24,0 mm	4,5 - 7,5 mm	75510 01001			250	1500


M 12







D1 = 15,9 mm

D2 = 19,0 mm

L1 = 10,5 / 13,5 mm

k = 1,7 mm

 16,0 mm

		CODE				
15,9 x 25,0 mm	1,7 - 4,5 mm	75512 01000	54000 N	82,0 Nm	250	1000
15,9 x 27,5 mm	4,5 - 7,5 mm	75512 01001			250	1000