



Bodenelemente DENIOS classic-line, mit besonders niedriger Bauhöhe von 78 mm

Für den Schutz größerer Flächen einfach kombinierbar. Auf eine gesetzeskonforme Lagerung und die Sicherheit bei Ab- und Umfüllarbeiten abgestimmt.

- Über optional erhältliche Auffharrampen leicht zu bestücken
- Geschweißte Konstruktion - sicher & langlebig
- Verzinkt für optimalen Korrosionsschutz
- Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
- Dichtigkeitsprüfung mit Werkprüfzeugnis

i Bodenelemente DENIOS classic-line - statten Sie vorhandene Räume zu gesetzeskonformen Gefahrstofflagern aus.



Fasspumpen siehe Seite **364**

Aufbauregale ab Seite **92**

Gefahrstoffregale ab Seite **82**

Für die Lagerung aggressiver Chemikalien empfehlen wir Bodenelemente aus Kunststoff siehe Seite **80-81**

Höhe: 78 mm

i Sondermaße und Ausführungen in Edelstahl auf Anfrage lieferbar.

classic-line by DENIOS

Auffangvolumen [l]	80	110	140	170	225
Maße außen B x T [mm]	1362 x 1362	1862 x 1362	1862 x 1862	2862 x 1362	2862 x 1862
Traglast [kg/m²]	5000	5000	5000	5000	5000
Bestellnummer* Radlast: 450 kg	115-128-J1	115-130-J1	168-966-J1	115-132-J1	115-134-J1
Bestellnummer* Radlast: 2000 kg	120-233-J1	120-234-J1	195-305-J1	120-235-J1	120-236-J1

*Aufstandsfläche 200 x 200 mm

Gleich mitbestellen

Verbindungselemente	VE 14	VE 19	VE 29
Maße außen B x T [mm]	1320 x 45	1820 x 45	2820 x 45
Bestellnummer	115-158-J1	115-159-J1	115-160-J1

Auffharrampen	AR 14	AR 19	AR 29	Auffharracke	Rampenverbinder
Maße außen B x T [mm]	1320 x 720	1820 x 720	2820 x 720	730 x 730	67 x 721
Bestellnummer	115-164-J1	115-165-J1	115-166-J1	115-171-J1	272-373-J1

Befestigungselemente	Distanzverbinder	Randbefestigung	Kreuzverbinder
Maße außen B x T [mm]	25 x 120	20 x 80	-
Bestellnummer	115-169-J1	115-170-J1	115-167-J1

