

Thurmetall armoire à portes battantes mobile

THURMETALL

hauteur x largeur x profondeur 1813 x 1205 x 691 mm, 3 niveaux avec tablette en acier, 3 tiroir(s), verrouillable avec serrure porte-cadenas, soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, corps en anthracite



Numéro d'article: 158474

Thurmetall Armoire à portes battantes mobile

armoire à portes battantes mobile

- hauteur x largeur x profondeur 1813 x 1205 x 691 mm
- structure en acier
- double porte battante vitrée
- 3 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 100 kg
- niveaux inclinables
- 3 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/1x150 mm
- force par tiroir 75 kg
- poignée barre sur toute la largeur avec surface d'inscription
- avec blocage d'extension
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- soubassement 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- corps en anthracite

type de meuble	armoire	hauteur frontale 150 mm	1 pièce
type d'armoire	armoire universelle	capacité de charge de tiroir	75 kg
type de porte	porte à double battant	couleur du corps	anthracite
hauteur	1813 mm	système de fermeture	serrure porte-cadenas
largeur	1205 mm	soubassement	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
profondeur	691 mm	matériau	acier
équipement armoire	tablettes, tiroirs	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée tournante
charge tablette	100 kg	roulant	oui
nombre de tiroirs	3 pièce	blocage d'extension	oui
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm/1x150 mm	Poids	210 kg
hauteur frontale 100 mm	2 pièce		