

ruban adhésif

Grip-Foot

en transparent, bande longueur x largeur 18,3 m x 50 mm, fonction anti-dérapante R13 conforme à EN 13552



Numéro d'article: 184421

Rubans de marquage Grip-Foot

ruban adhésif

- convient pour intérieur et extérieur
- en transparent
- avec surface à gravillons
- bande longueur x largeur 18,3 m x 50 mm
- épaisseur de matériau 1 mm
- résistance à la température de -10 °C à +60 °C
- autoadhésif
- fonction anti-dérapante R13 conforme à EN 13552

Détails techniques

sécurisation de la circulation	système de balisage	couleur	transparent
système de balisage	traçage et marquage	épaisseur	1 mm
type de marquage	ruban adhésif	antidérapant	oui
lieu d'utilisation	intérieur et extérieur	fonction anti-dérapante	R13 conforme à EN 13552
longueur de bande	18,3 m	fonction marquage	autoadhésif
largeur de bande	50 mm	résistance à la température	-10 °C à +60 °C
surface de revêtement de sol	avec gravillons	Poids	0,89 kg

Cela s'adapte aussi ...

139274		lampe de signalisation DEL, Symbole/Texte : « sortie de secours », Flèche à droite / à gauche, Pour montage mural ou au plafond, hauteur x largeur x profondeur 110 x 360 x 90 mm
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221133		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 30 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 230 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en vieux rose
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, gaufré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221318		papier d'essuyage, 500 lingettes, longueur x largeur 400 x 380 mm, qualité de papier toile non tissée, en coton/polyester en gris
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222682		pâte nettoyante mains, jerrycan avec capacité 4,5 l, sans silicone
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
700060		tapis d'entrée, convient pour intérieur, longueur x largeur 900 x 600 mm, surface de roulement en polypropylène, chiné coloris anthracite