

hofs

rayonnage à tablettes de rétention - rayonnage suivant

pour stockage à l'abri, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 635 mm, 4 niveaux avec tablette de rétention, utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce, montant en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 201564



hofs Rayonnage à tablettes de rétention

Rayonnage suivant

rayonnage à tablettes de rétention - rayonnage suivant

- pour stockage à l'abri
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 635 mm
- largeur x profondeur compartiment 1000 x 600 mm
- 4 niveaux avec tablette de rétention
- volume de rétention du bac de rétention 30 l
- niveaux avec rebord et pli de sécurité
- utilisation bilatéral - possibilité d'installation flexible librement dans la pièce
- Stabilité élevée grâce aux traverses de raidissement
- montants avec embases et plateaux supérieurs pour profilés en





plastique pour une finition propre en haut et en bas

- montant en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle et plateaux conf. à l'offre
- conformément aux exigences de sécurité UVV BGR 234
- contrôle extérieur et régulier par l'Office allemand d'inspection des matériaux, label qualité RAL RG 614
- 5 années de garantie
- Non autorisé pour le stockage de liquides dangereux pour l'eau et inflammables

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| type de meuble | rayonnage | utilisation | bilatéral |
| type de rayonnage | rayonnage à tablettes de rétention | volume de rétention des tablettes | 30 l |
| type de stockage de produits dan | rayonnage | stabilité / renfort / entretoise | trav. raidissement |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | équipement montant | embases, plateaux supérieurs pour profilés |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | matériau de montant | acier |
| lieu de stockage | à l'abri | matériau de tablette | acier |
| convient pour (produit/matériau) | bidons | matériau | acier |
| hauteur | 2000 mm | surface de tablette | galvanisé |
| largeur | 1010 mm | surface de montant | galvanisé |
| profondeur | 635 mm | surface de traverses | galvanisé |
| largeur de compartiment | 1000 mm | exécution couleur | galvanisé |
| profondeur de compartiment | 600 mm | garantie | 5 années |
| type tablette/niveau | tablette de rétention | certification RAL-RG | RAL-RG 614 |
| nombre de tablettes/niveaux | 4 pièce | Poids | 40 kg |
| équipement des tablettes / nivea | rebord // pli de sécurité | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 200803 |  | Tablette de rétention fixe, volume de rétention 1000 l, hauteur x largeur x profondeur 425 x 3280 x 1300 mm, avec caillebotis en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 504444 |  | sacoches d'urgence avec absorbants en microfibre, kit 17 parties, capacité de charge 35 l par kit, pochette hauteur x largeur x profondeur 500 x 500 x 220 mm |
| 508470 |  | panneau de signalisation de premiers secours, affiche de la Fédération allemande des caisses de prévoyance industrielles (information Assurance accidents légale allemande 204), instructions premiers secours, panneau d'information, en plastique, surface Standard, hauteur x largeur 560 x 400 mm |
| 525732 |  | symbole de danger, dangereux pour l'eau, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 20 x 20 mm |

526779



douche corporelle, raccordement 3/4" extérieur, en acier inoxydable, pour montage mural