

## ZARGES

### escabeau industriel

#### Crestastep B

accès double face, 2 x 8 échelons,  
longueur de lisse 2,37 m, à deux  
parties, lisses en bois résineux,  
marches en bois de hêtre

Numéro d'article: 231504



## ZARGES Escabeau en bois Crestastep B

### stable et robuste







escabeau industriel

- accès double face
- 2 x 8 échelons
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 4,1 m
- longueur de lisse 2,37 m
- profondeur des marches 80 mm
- connexion échelons/lisse ou marches/lisse collé
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- à deux parties
- lisses en bois résineux, marches en bois de hêtre
- charge max. jusqu'à 150 kg
- posé hauteur x largeur 2,27 m x 600 mm
- poids 17,2 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie

## Détails techniques

technique de montée	escabeau	force	150 kg
type d'échelle	escabeau industriel	connexion d'échelons/de longeron	collé
matériau	bois résineux	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
utilisation	double face	exécution échelle	à deux parties
matériau marches/lisses	bois de hêtre	Pour escalier	non
longueur de longeron	2,37 m	rabattable	oui
hauteur de travail	4,1 m	roulant	non
nombre d'échelons	2 x 8	garantie	10 années
profondeur des marches	80 mm	norme	DIN EN 131 professional
hauteur	2,27 m	Poids	17,2 kg
largeur	600 mm		

## Cela s'adapte aussi ...

149272		plaquette de contrôle, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, diamètre 30 mm, en couleur pour l'année
149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
215546		dévidoir escargot de sécurité, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc
221260		chariot avec barre de poussée, force 150 kg, longueur x largeur 740 x 480 mm, plateforme en acier avec tapis antidérapant, rehausse poignée, barre de poussée rabattable, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
523826		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 4 potelets à chaîne, chaîne de 6 m, diamètre de montant 48 mm, montant coloris rouge/blanc, en rouge/blanc