

## Enveloppe chauffante

Convient pour fût de 200 litres, couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre, Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T3, puissance 685 W, équipé de avec régulateur de température analogique



**Numéro d'article: 271713**

### Enveloppe chauffante

- Convient pour fût de 200 litres
- couche extérieure en Fibres de verre avec revêtement de silicone coloris orange, couche intérieure en fibre de verre
- Enveloppe chauffante protection anti-déflagration T3
- hauteur x largeur x profondeur 850 x 1950 x 100 mm
- câble longueur 5 m
- puissance 685 W
- température jusqu'à 85 °C
- équipé de avec régulateur de température analogique
- indice de protection IP54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
- Approprié homologué selon les directives UE 2014/34/UE, 2014/30/UE et 2015/863/UE

## Détails techniques

type de récipient Accessoires

profondeur 100 mm

pour capacité	200 l	longueur de câble	5 m
pour fût	fût de 200 litres	puissance	685 W
Type chauffage	protection anti-déflagration	température jusqu'à	85 °C
matériau couche extérieure	Fibres de verre à revêtement de silicone	alimentation	240 V
matériau couche intérieure	fibres de verre	équipement accessoires	régulateur de température (analogique)
couleur	orange	indice de protection IP	54 : la poussière se dépose à l'intérieur, projections d'eau dans toutes les directions
hauteur	850 mm	homologation	homologué selon les directives UE 2014/34/UE, 2014/30/UE et 2015/863/UE
largeur	1950 mm	Poids	12 kg

## Accessoires

271913



Coiffe d'isolation pour enveloppe chauffante, Convient pour fût de 200 litres