



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 3740 Lichte tafelwagen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat. Schroefconstructie. 1 Etage met 12 mm hoge rand en 1 etagebak met 45 mm hoge rand. Van houten plaat, toplaag beukendecor. Duwbeugel omhoogstaand. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste en middelste laadvlak 80 kg. Legbord inwendige afm.: 815 x 455 x 45 mm



Technische details:

Totaal draagvermogen (kg)	300
laadvlak lengte (mm)	850
laadvlak breedte (mm)	500
Etagehoogten (mm)	200, 820
Totale lengte (mm)	985
Totale breedte (mm)	511
Totale hoogte (mm)	1040
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	125 x 32
Gewicht (kg)	28
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976037400