

Information produit

03 07 180

Pince universelle

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
- Avec tranchants pour fils doux et durs
- Tranchants longs pour câbles épais
- Tranchants trempés par induction, dureté d'env. 60 HRC
- Acier à outils spécial, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

| | |
|----------------|--|
| Réf. | 03 07 180 |
| EAN | 4003773015314 |
| Pince | chromée |
| Tête | chromée |
| Poignées | isolées par surmoulage, certifiées VDE |
| Poids | 285 g |
| Dimensions | 180 x 65 x 31 mm |
| Norme | DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| conforme REACH | ne contient pas de SVHC |
| conforme RoHS | non applicable |

Attributs techniques

| | |
|--|----------------------|
| Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre) | Ø 3,4 mm |
| Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre) | Ø 2,2 mm |
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | Ø 12,0 mm |
| Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire | 16,0 mm ² |
| Certifié VDE | oui |

Sous réserve de toute modification technique et erreur.