

## Productinformatie


# 46 23 A01

## Borgveertang

Voor buitenringen op assen

DIN 5254 B

- Sterk gesmede uitvoering
- Stabiele, anti-slippunten
- DIN 5254 B; 90° gebogen punten
- Behuizing en punten: chroom-vanadium staal, gesmeed, oliegehard



MM  $\text{Ø}$   $\angle 90^\circ$

### Algemeen

Artikel-nr.	46 23 A01
EAN	4003773017509
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	84 g
Afmetingen	125 x 74 x 11 mm
Norm	DIN 5254 B
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Capaciteit voor asgatdiameter	Ø 3 – 10 mm
Punten (diameter)	Ø 0,9 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen