

## Broszura informacyjna

# 74 01 250

## Szczypce tnące boczne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5749



- Do długotrwałej prac przy dużych obciążeniach
- Optymalne połączenie kąta ostrza i przełożenia dźwigni z punktem obrotu, przesuniętym w bok, zapewnia wysoką wydajność cięcia przy minimalnym nakładzie siły
- Precyzyjne ostrza (twardość ostrzy ok. 64 HRC) do cięcia wszystkich rodzajów drutu, w tym drutu fortepianowego
- Stal chromowo-wanadowa o dużej wytrzymałości, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



Ogólna	
Nr art.	74 01 250
EAN	4003773034063
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	391 g
Wymiary	250 x 54 x 16 mm
Norma	DIN ISO 5749
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 4,6 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 3,5 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 3,0 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

