

Produktinformation

83 60 010

Rohrzange S-Maul Mit Schnelleinstellung

DIN 5234

- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Zeitsparende, präzise Einstellung der Öffnungsweite per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Kraftsparendes Arbeiten durch Selbstklemmung
- Kein unbeabsichtigtes Verstellen der Zangenschenkel
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Höchste Belastbarkeit durch vollvergütete Zangenschenkel
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 56 HRC
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	83 60 010
EAN	4003773075424
Zange	rot pulverbeschichtet
Gewicht	955 g
Abmessungen	330 x 70 x 25 mm
Norm	DIN 5234
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 1 5/8 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 42 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	42 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 1 Zoll
Rohr-Innendurchmesser	25 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



