

## Información sobre productos

# 99 11 300

### Tenaza rusa de fuerza

Gran efecto palanca

DIN ISO 9242



- 25 % de ahorro en fuerza en comparación con tenazas rusas convencionales del mismo tamaño
- Por su formato especialmente estilizado, también para unir hierros ubicados en profundidad
- Para fijar la ferralla en el hormigón armado con alambre de atar
- Torsiona y corta el alambre durante el proceso de trabajo
- Articulación con elevada multiplicación, lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso utilizando alambres de atar más gruesos
- Potente amortiguación que evita sobre cargas y dolores en tendones y músculos en el momento del corte
- Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas

### Información general

Núm. de artículo	99 11 300
EAN	4003773042365
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	537 g
Dimensiones	300 x 51 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9242
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 2,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,8 mm
Longitud de la cuchilla mm	25,0 mm 25,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.