

Rollcart kopwandwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 700 mm,
platform van hout, opbouw 1
kopwand (massieve muur),
constructie van staal (gelast) met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk-
en 2 bokwielen, zwenkwielen met
rem, met TPE-banden



Artikelnummer: 139250

Rollcart Kopwandwagen

kopwandwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- laadhoogte 270 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1120 x 700 mm
- platform van hout
- opbouw 1 kopwand (massieve muur)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	platformwagen	in-/uitklapbaar	nee
type platformwagen	kopwandwagen	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen

draagvermogen	400 kg	banden	TPE
laadhoogte	270 mm	wiel-ø	200 mm
lengte laadvlak	1000 mm	wiellager	wiellager
breedte laadvlak	700 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
materiaal platform	hout	wielstand	rechthoekig
constructies	1 kopwand (massieve muur)	hoogte	990 mm
nestbaar	nee	lengte	1120 mm
materiaal onderstel	staal	breedte	700 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	norm	EN 1757-3 (rem)
kleur	gentiaanblauw // RAL5010	gewicht	30 kg
materiaal verwerking	gelast		