

Hymer échelle coulissante à accrocher

longueur de lisse 2,23 m, pour
hauteur maximale de 2,03 - 2,96 m, 2
x 8 échelons profilés, avec 2
crochets de suspension pour
diamètre de tube 60 mm

Numéro d'article: 147674



HYMER



Hymer Échelle coulissante à accrocher

échelle coulissante à accrocher

- longueur de lisse 2,23 m
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,52 m
- pour hauteur maximale de 2,03 - 2,96 m
- 2 x 8 échelons profilés
- échelons profondeur 45 mm
- avec 2 crochets de suspension pour diamètre de tube 60 mm
- largeur 550 mm
- poids 18,2 kg
- 10 années de garantie




Détails techniques

technique de montée échelle à accrocher pour






largeur 550 mm

	rayonnage		
type d'échelle	échelle coulissante à accrocher	nombre crochets de suspension	2 pièce
utilisation	à un côté	pour diamètre de tube	60 mm
longueur de longeron	2,23-3,22 m	fonction échelle	réglable en hauteur au pas de 250
hauteur		équipement de sécurité échelle	main courante des deux côtés (extensible)
		Pour escalier	non
hauteur de travail	3,52-4,45 m	rabattable	non
pour hauteur verticale jusqu'à	2,03-2,96 m	roulant	non
nombre d'échelons	2 x 8	garantie	10 années
type de marche/d'échelon	échelons profilés	Poids	18,2 kg
profondeur d'échelons	45 mm		

Accessoires

147614		Suspension, pour échelle avec crochet de suspension
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir