

## veiligheidsrolcontainer nestainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x  
lengte x breedte 1820 x 800 x 1200  
mm, nuttige hoogte 1540 mm,  
opbouwelementen: 3 wanden  
(draadgaas), 1 dubbele  
openslaande deur, 1 legbord, dak,  
frame van staal galvanisch verzinkt,  
platform van draadgaas, met  
elastiek-banden



Artikelnummer: 219939



## Nestbare veiligheidsrolcontainer nestainer®

veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1820 x 800 x 1200 mm
- nuttige hoogte 1540 mm
- maten afgestemd op europallet
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, 1 legbord, dak
- legbord in-/uitklapbaar
- 1 x draadgaasbodem
- afsluitbaar
- frame van staal galvanisch verzinkt
- platform van draadgaas
- 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem
- wiel Ø 125 mm

- met elastiek-banden

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal onderstel	staal
type wagen	veiligheidsrolcontainer	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
constructies	3 wanden (draadgaas), 1 dubbele openslaande deur, 1 legbord, dak	afmeting draad	50 x 50 mm
constructies functie	legbord in-/uitklapbaar	legbord-/niveautype	draadgaasbodem
draagvermogen	500 kg	legborden / schappen aantal	1 stuks
hoogte	1820 mm	afsluitbaar	ja
lengte	800 mm	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
breedte	1200 mm	banden	elastiek
nuttige hoogte	1540 mm	wiel-ø	125 mm
nestbaar	ja	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
platform	doorbroken	euronorm	ja
materiaal platform	draadgaas	plafond	ja
oppervlak platform	galvanisch verzinkt	gewicht	103 kg