

## antisliplaag CleanGrip

van PET in transparant, antislip, band  
lengte x breedte 25 m x 50 mm, met  
antislip-eigenschappen R11 DIN  
51130



Artikelnummer: 224833

## Antisliplaag CleanGrip

### Slipvastheid en optimale reinigbaarheid in één





antisliplaag

- geschikt voor binnen
- van PET in transparant, antislip
- met microporel-oppervlak
- band lengte x breedte 25 m x 50 mm
- materiaaldikte 0,4 mm
- temperatuurbestendig van -25 °C tot +80 °C
- weerbestendig en bedrukbaar
- met antislip-eigenschappen R11 DIN 51130

## Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	kleur	transparant
markeringstype	antisliplaag	dikte	0,4 mm
plaats van toepassing	binnen	antislip	ja
bandlengte	25 m	met antislip-eigenschappen	R11 DIN 51130
bandbreedte	50 mm	markering functie	weerbestendig en bedrukbaar
materiaal	PET	temperatuurbestendigheid	-25 °C tot +80 °C
oppervlak vloerbedekking	met microporels	gewicht	0,9 kg
type oppervlakte	antislip		

## Dit past ook bij ...

221212		werkhelm, voor 510 - 610 mm hoofdomvang, helmschaal van polyethyleen in wit
221266		werkhandschoen, van jersey/geitenleer in blauw, handrug van jersey van katoen, ademend en naadloos, afmeting 9
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en wijd