

hofs

rayonnage à compartiments - rayonnage départ

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 335 mm, 28 compartiments offrent un espace de rangement suffisant pour stocker et trier par ex. des papiers, consommables ou pièces de rechange. 4 compartiments par niveau

Numéro d'article: 228363



hofs Rayonnage à casiers

Champ de base

rayonnage à compartiments - rayonnage départ

- idéal pour un stockage clairement organisé des petites pièces, permettant de gagner du temps, d'augmenter le taux de rotation et de réduire le temps d'accès
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1060 x 335 mm
- profondeur du compartiment 300 mm
- 28 compartiments offrent un espace de rangement suffisant pour stocker et trier par ex. des papiers, consommables ou pièces de rechange. 4 compartiments par niveau
- compartiments avec compartiments emboîtables, séparables individuellement

- construction en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Stabilité élevée grâce aux croisillons
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie
- pour votre sécurité : conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	300 mm
type de rayonnage	rayonnage à compartiments	équipement rayonnage	compartiments
rayonnage modulaire	système emboîtable	nombre de casiers	28 pièce
champ de rayonnage	rayonnage départ	nombre de casiers (par niveau)	4 pièce
convient pour (secteurs)	production, entrepôts de préparation des commandes	stabilité / renfort / entretoise	croisillons
convient pour (application)	stockage clairement organisé des petites pièces	surface de tablette	galvanisé
matériau	acier	surface de corps	galvanisé
hauteur	2000 mm	exécution couleur	galvanisé
largeur	1060 mm	livraison	démonté
profondeur	335 mm	certification	GS // label de qualité RAL
nombre de tablettes/niveaux	7 pièce	garantie	5 années
type de soubassement	tablette en acier	charge maxi par tablette	200 kg
équipement des tablettes / nivea	compartiments emboîtables	Poids	76,68 kg

Accessoires

228360		rayonnage à compartiments - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 335 mm, 28 compartiments offrent un espace de rangement suffisant pour stocker et trier par ex. des papiers, consommables ou pièces de rechange. 4 compartiments par niveau
228429		ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés

231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc