

KS Tools
Automatische
persluchtlanghaspel




Ø 10mm x 15m

Artikelnummer: 234495



uitrusting werkplaats	haspel	materiaal	kunststof
type behuizing	gesloten	incl. slang/kabel	ja
slanglengte	15 m	materiaal slang	hybride polymeer
binnendiameter	10 mm	slanghaspel uitrusting	automatische terugtrekveer
medium	perslucht, water	slanghaspel functie	behuizing zwenkbaar
opstelling	wandmontage	gewicht	8,28 kg

Dit past ook bij ...

216459		pvc-plakband, dragermateriaal van PVC met lijm van natuurrubber, rollen lengte x breedte 66 m x 50 mm, dikte 65 µm, in bruin
218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
369055		container, inhoud 80 l, romp van polyethyleen in rood, hoogte x breedte x diepte 930 x 445 x 520 mm, deksel van polyethyleen in rood, compleet omklapbaar, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen