

Cascoo

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total



force 300 kg, diamètre 200 mm, longueur moyeu 59 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm



Numéro d'article: 243528

Roulette pivotante avec trou de fixation et frein total

- force 300 kg
- diamètre 200 mm
- longueur moyeu 59 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec trou de fixation, Ø 13 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	trou de fixation
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	Diamètre du trou de fixation	13 mm
modèle	Roulette pivotante	matériau de boîtier	acier inoxydable
charge	300 kg	frein	frein total
pneumatique	polyuréthane	pare-fils	non

Diamètre de roue	200 mm	Longueur de moyeu	59 mm
matériau de jante	polyamide	Poids	2,36 kg
roulement	Palier de pivotement		